

# Amplificateur d'écoute Standard

## Références.

Amplificateur d'écoute Standard	628.0016
---------------------------------	----------

## Descriptif.

Très pratique, cet amplificateur d'écoute portable peut se transporter partout.

C'est un récepteur amplifiant les champs magnétiques générés par les boucles à induction.

Il vous sera utile pour vos salles de cinéma, salles de conférence ou encore vos musées.

## Ce que dit la Loi :

Selon la Loi N° 2015-102 : « Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par moyens adaptés aux différents handicaps ».



## Caractéristiques.

- Dimensions : 10 x 5,7 x 2,7 cm
- Coloris : noir
- Batterie Lithium rechargeable incluse
- 8 à 10 heures d'autonomie
- Temps de chargement complet : 2 à 3 heures
- Volume acoustique max : 120 dB spl
- Gamme de fréquence : 100 to 8000 Hz
- Réglage du volume de réception : jusqu'à 30 dB
- Accessoires inclus : écouteurs et cordon de charge
- Revêtement spécial pour atténuation des nuisances sonores lors des manipulations

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



### Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)