

Bande podotactile BAO extérieure guidage linéaire - 150 x 625 mm

Référence : 3280098

DESCRIPTION :

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont des **surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation** en suivant les vibrations lors du balayage de la canne.

dimensions : 150 x 625 mm

3 nervures



INFORMATION PRODUIT

BAO bande d'aide à l'orientation pour une utilisation en intérieur ou extérieur selon votre choix

3 nervures

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont des **surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation** en suivant les vibrations lors du balayage de la canne.

Elles s'utilisent conjointement avec les dalles BEV et clous BEV.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques:

- Utilisation **intérieure / extérieure**
 - **intérieur** : auto-adhésif
 - **extérieur** : à coller
 - **Matière**: Polyuréthane
 - **Dimensions**: 150 x 625 mm
 - **Coloris**: au choix
-
- Pose simple et rapide : Avec colle bi-composant
 - Résistance remarquable à l'abrasion, aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs
 - Conforme à la norme NF P98-352

Selon l'arrêté du 1^{er} août 2006 - article 2 :

"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."

"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."

Que dit la norme NF P98-352 concernant les bandes d'aide à l'orientation ?

La **norme NF P98-352** impose que chaque ERP installe des **bandes de guidage** adaptées aux personnes souffrant de déficience visuelle.

Nous vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation :

- en **intérieur**, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX
- en **intérieur** et en **extérieur**, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc
- en **extérieur**, à base de divers matériaux comme l'inox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbre

Quelles sont les caractéristiques que doit posséder la bande d'aide à l'orientation ?

Selon la **catégorie de votre établissement recevant du public** et l'**emplacement** de votre BAO (intérieur ou extérieur), elle



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

doit comporter certaines caractéristiques.

Pour une BAO en **intérieur** :

- Pour un ERP de **catégorie 1 ou 2** : la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 mm.
- Pour un ERP de **catégorie 3, 4 ou 5** : pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre :
 - un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et 70 mm
 - un module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80 mm.

Pour une BAO en **extérieur** :

La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 mm.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280100 Couleur - Beige, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280101 Couleur - Jaune, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280104 Couleur - Bleu clair, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280098 Couleur - Noir, Intérieur ou Extérieur - Extérieur

Réf. 3280095 Couleur - Vert foncé, Intérieur ou Extérieur - Extérieur



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com