

Bande podotactile BAO - guidage par vibration - intérieur

Référence : 3280139


DESCRIPTION :

Fin de stock

Bande podotactile BAO, guidage par vibrations lors du balayage de la canne.

- Intérieur
- 3 couleurs
- Facile à poser

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont des **surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation** en suivant les vibrations lors du balayage de la canne.



INFORMATION PRODUIT

Bande podotactile BAO, guidage par vibrations lors du balayage de la canne.

BAO pour une utilisation en intérieur.

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont des **surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation** en suivant les vibrations lors du balayage de la canne.

Elles s'utilisent conjointement avec les dalles BEV et clous BEV.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques:

- Utilisation **intérieure auto-adhésif**
- Solide et résistante en **polyuréthane**
- Résistant aux UV
- **150 x 600mm**
- **Épaisseur: 5 mm (selon la norme)**
- 3 couleurs au choix, permettant une personnalisation.
- Facile et rapide à poser.

Selon l'arrêté du 1 er août 2006 – article 2 :

"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."

"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."

Que dit la norme NF P98-352 concernant les bandes d'aide à l'orientation ?

La **norme NF P98-352** impose que chaque ERP installe des **bandes de guidage** adaptées aux personnes souffrant de déficience visuelle.

Nous vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation :

- en **intérieur**, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX
- en **intérieur** et en **extérieur**, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc
- en **extérieur**, à base de divers matériaux comme l'inox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbre

Quelles sont les caractéristiques que doit posséder la bande d'aide à l'orientation ?

Selon la **catégorie de votre établissement recevant du public** et l'**emplacement** de votre BAO (intérieur ou extérieur), elle doit comporter certaines caractéristiques.

Pour une BAO en **intérieur** :

- Pour un ERP de **catégorie 1 ou 2** : la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 mm.
- Pour un ERP de **catégorie 3, 4 ou 5** : pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre :

- un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et 70 mm
- un module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80 mm.

Pour une BAO en **extérieur** :

La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 mm.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280138 Couleur - Gris

Réf. 3280139 Couleur - Marron



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com