

## Clous podotactiles Inox Picot - Kit complet 80

Référence : 3280270



### DESCRIPTION :

**Kit complet 80 clous podotactiles Inox Picot**

80 clous Inox Picot

Gabarit en bois réutilisable

Pour créer des zones de 52 x 42 cm rapidement

### INFORMATION PRODUIT

**Kit complet 80 clous podotactiles Inox Picot.**

Le kit comprend 80 clous, et un gabarit en bois.

Ce kit complet vous permet d'installer à l'intérieur ou l'extérieur des zones d'éveil à la vigilance facilement.

On préfère l'inox à l'acier pour son caractère inoxydable.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Caractéristiques

- 80 clous Inox picot.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Longueur totale du clou 18 mm, de la tige 13 mm.
- Diamètre de la tige 10 mm.
- Dôme avec picot conforme à la norme NF 98-351, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.
- Gabarit de perçage et de pose en bois pour créer des zones d'éveil à la vigilance. Gabarit réutilisable
- En médium épaisseur de 3 mm.
- Dimensions: 52x 42 cm comprenant 77 trous, pour respecter une implantation correcte des clous et créer des bandes d'éveil à la vigilance facilement.

Retrouvez le lot de 80 plots à l'unité sous la référence: 3280271

Comment poser des clous podotactiles ? Méthode de pose et de dépose des plots podotactiles



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)