


## Porte manteau en acier chromé 3 têtes

Référence : 6380016

### DESCRIPTION :

Disponible en chromé et en blanc, Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Ces porte manteaux à trois têtes sont idéaux dans une cabine d'essayage, une entrée ou même dans une salle de bain. Avec une très bonne résistance à la rouille et à la corrosion, ces porte manteaux embelliront vos pièces.



### INFORMATION PRODUIT

Disponible en chromé et en blanc, Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Ces porte manteaux à trois têtes sont idéaux dans une cabine d'essayage, une entrée ou même dans une salle de bain. Avec une très bonne résistance à la rouille et à la corrosion, ces porte manteaux embelliront vos pièces.

### Caractéristiques :



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Version acier chromé

- Dimensions : 280 x 68 mm
- Tête Ø 50 mm
- manière : acier
- garantie : 1 an
- poids brut : 0,240 kg
- Coloris: Chromé

## Version epoxy blanc

- Dimensions : 280 x 68 mm
- Tête Ø 50 mm
- matière : acier
- garantie : 1 an
- poids brut : 0,340 kg
- Coloris: epoxy blanc

(Visserie non-comprise)

## Conseils de pose :

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

## ENTRETIEN

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6380016 Couleur - Blanc

Réf. 6380015 Couleur - Alu



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com